


SWISS TOOLS

Soporte de tronzado axial, izquierda, PSC 63, para Altura de lama H: 32 mm

Datos de pedido

Número de pedido	318908 32
GTIN	2050001673039
Clase de artículo	36D

Descripción
Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Para alojar lamas de tronzado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Longitud de voladizo medida A: 145 mm

L₁: 110 mm

Ø exterior D: 80 mm

Desplazamiento central punta f: 22 mm

Descripción técnica

para Altura de lama H	32 mm
Desplazamiento central punta f	22 mm
Longitud de voladizo medida A	145 mm
L ₁	110 mm
Ø exterior D	80 mm

Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí