

# AEG

## Martillo perforador, Tipo: KH28SXE



### Datos de pedido

Número de pedido	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

- Martillo perforador multifuncional de 1010 W con adaptador FIXTEC, para cambiar en un momento entre el asiento SDS plus y el portabrocas de amarre rápido.
- Mecanismo neumático de percusión de martillo.
- Sistema electrónico de control con preselección en progresión continua de la velocidad de giro y la frecuencia de impactos.
- Acoplamiento a fricción de seguridad.
- Engranaje planetario de 2 marchas.
- Detención del giro y bloqueo del cincel en 16 posiciones para realizar trabajos de cincelado sencillos.
- Parada de percusión para taladrar y atornillar.
- Softgrip para una comodidad de uso máxima.

#### Ventaja:

Adaptador FIXTEC para asiento SDS-Plus.

#### Suministro:

Incl. adaptador FIXTEC, portabrocas de amarre rápido 1,5 - 13 mm, asiento SDS plus, empuñadura adicional, tope prof. de taladrado, maleta transporte.

### Descripción técnica

Peso	2,8 kg
Consumo de potencia	1010 W
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Número máximo de golpes	5000 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	15,4 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	28 mm
Energía de percusión	2,8 J
Quality Dress	KH28SXE
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Mango	SDS Plus
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Martillo combinado