

**HOLEX****Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M3 – 12,  
Ø de mango de macho para roscar: 3,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335610 3,5
GTIN	4045197152633
Clase de artículo	32H

**Descripción****Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para taladros de agujero ciego.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

**Descripción técnica**

Ø de mango de macho para roscar	3,5 mm
Vástago cuadrado	2,7 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	32 mm

Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	25 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido