

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar izquierda, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 63/12-140mm



Datos de pedido

Número de pedido	320091 63/12-140
GTIN	2050001715043
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Distancia entre puntas eje f	27 mm
Longitud de voladizo medida A	140 mm
Tamaño de placa	12
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	50 mm
Pieza de repuesto	P01
Ø de mango	63 mm
Longitud útil L _N	114 mm
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar

Accesorios

Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07

