

**Escoba industrial para salas Mezcla de calidad, Longitud: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	087510 600
GTIN	4250560509796
Clase de artículo	08R

**Descripción****Ejecución:**

Soporte de madera con orificio para el mango de Ø 24 mm. Para suelos lisos y suciedad fina.

**Descripción técnica**

con chapa de carda	no
Equipamiento	Mezcla de pelo sintético
Sistema de mango	Agujero del mango
Ámbito de uso – suciedad	Para suciedad fina
Material cuerpo	Soporte de madera
anchura cuerpo	600 mm
Ámbito de uso – suelo	para suelos lisos
Apropiado para Ø de mango	24 mm
Tipo de producto	Escoba

**Accesorios**

Soporte de mango de escoba universal Apropriado para Ø de mango 24-28 mm

087539 24-28

Mango telescópico con regulación longitudinal Ø de mango 24 mm

087537 24

Juego de mangos de escoba / aparatos 10 piezas Ø de mango 24 mm

087535 24