

HOLEX**Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M3 – 12,
Ø de mango de macho para roscar: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335610 10
GTIN	4045197152695
Clase de artículo	32H

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	10 mm
Vástago cuadrado	8 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	32 mm

Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	25 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido