



Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 14mm



Datos de pedido

Número de pedido	335430 14
GTIN	4045197152602
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para conos de tallar roscas desenclavables.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	14 mm
Vástago cuadrado	11 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	46 mm

Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	11 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido