



## Inserto de cambio rápido sin acoplamiento a fricción de seguridad, M3 – 12, Ø de mango de macho para roscar: 9mm



### Datos de pedido

Número de pedido	335420 9
GTIN	4045197152503
Clase de artículo	32H

### Descripción

**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para conos de tallar roscas desenclavables.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

### Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	9 mm
Vástago cuadrado	7 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	30 mm

Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	7 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido