

Garant**Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 335647 6 |
| GTIN | 4045197554079 |
| Clase de artículo | 31M |

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 8142.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ø de mango de macho para roscar | 6 mm |
| Vástago cuadrado | 4,9 mm |
| Intervalo macho para roscar | M6 – 20 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Ø del mango d | 31 mm |
| Longitud de conexión L | 35 mm |
| Voladizo H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Tipo de producto | Anillo patrón |

