



## Rectificadora doble DS, 400 V, Tipo: DS04/150



### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 077512 DS04/150 |
| GTIN              | 2050001674166   |
| Clase de artículo | 03S             |

### Descripción

#### Ejecución:

El motor, **de marcha extremadamente suave**, garantiza una vida útil prolongada incluso con **funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.**

Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra re arranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

#### Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100.

### Descripción técnica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Velocidad de giro máxima             | 2900 min <sup>-1</sup>                 |
| Peso                                 | 14 kg                                  |
| Quality Dress                        | DS04/150                               |
| Consumo de potencia                  | 250 W                                  |
| Anchura de muela abrasiva P          | 25 mm                                  |
| Ø de perforación de muela abrasiva H | 51 mm                                  |
| Ø de muela abrasiva D                | 150 mm                                 |
| Suministro de energía                | Funcionamiento con alimentación de red |

Tipo de producto

Rectificadora doble

**Accesorios**

|   |             |
|---|-------------|
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60      | 596220 NK60 |
| Mesa de apoyo de herramienta derecha Tipo AT1     | 077525 AT1  |
| Máquina roscadora para n.º 077502 Tipo DS1        | 077509 DS1  |
| Mesa de apoyo para herramienta izquierda Tipo AT1 | 077519 AT1  |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80      | 596220 SC80 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60      | 596220 EK60 |
| Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80      | 596220 EK80 |
| Pie para máquina Adecuada para máquina DS04       | 077513 DS04 |