

HOLEX**Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 – 20,
Ø de mango de macho para roscar: 9mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 335620 9 |
| GTIN | 4045197152749 |
| Clase de artículo | 32H |

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Ø de mango de macho para roscar | 9 mm |
| Vástago cuadrado | 7 mm |
| Intervalo macho para roscar | M6 – 20 |
| Ø exterior D | 50 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ø del mango d | 31 mm |
| Longitud de conexión L | 35 mm |
| Voladizo H | 34 mm |
| Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |