

Garant
Portaherramientas eco forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20 mm


Datos de pedido

Número de pedido	319111 20
GTIN	4045197523730
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Anchura del mango b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Descripción técnica

h_2	22 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Ø del mango d_1	20 mm
b_2	27 mm
h_6	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Anchura del mango b_3	13 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI