

**Garant**

**Portaherramientas Eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 20mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	319161 20
GTIN	4045197523761
Clase de artículo	31V

## Descripción

### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

**GARANT Eco:** para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.º 273651.

### Aplicación:

Para el tronzado plano.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

## Descripción técnica

b <sub>2</sub>	27 mm
l <sub>1</sub>	55 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	30 mm

## Hoja de datos

$h_5$	25 mm
Anchura del mango $b_3$	13 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI