

**Garant****Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335647 9
GTIN	4045197554109
Clase de artículo	31M

**Descripción****Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 8142.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

**Descripción técnica**

Ø de mango de macho para roscar	9 mm
Vástago cuadrado	7 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	50 mm
Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tipo de producto	Anillo patrón

