

Garant**Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335647 10
GTIN	4045197554116
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 8142.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	10 mm
Vástago cuadrado	8 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	50 mm
Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tipo de producto	Anillo patrón

