

Garant**Cono de sujeción plano, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 308502 8 |
| GTIN | 4045197486028 |
| Clase de artículo | 31C |

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Longitud de voladizo medida A | 55 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 8 mm |
| Ø exterior D | 28 mm |
| Adaptador | PSC 63 corto |

| | |
|---|------------------------|
| Norma asiento | ISO 26623-1 |
| Refrigeración interior | sí |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm | 318896 100 |
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm | 318896 60 |