

HOLEX**Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M14 – 33,
Ø de mango de macho para roscar: 28mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 335640 28 |
| GTIN | 4045197336095 |
| Clase de artículo | 32H |

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ø de mango de macho para roscar | 28 mm |
| Vástago cuadrado | 22 mm |
| Intervalo macho para roscar | M14 – 33 |
| Ø exterior D | 72 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ø del mango d | 48 mm |
| Longitud de conexión L | 55,5 mm |
| Voladizo H | 45 mm |
| Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |