

Garant

Portaherramientas eco forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319161 50
GTIN	4045197578808
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT eco – System n.º 273830 – 273891 y soporte base para tronzar GARANT eco n.º 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Anchura del mango b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Descripción técnica

Ø del mango d_1	50 mm
b_1	100 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
h_1	25 mm
h_6	60 mm
Anchura del mango b_3	26 mm
h_2	34 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
b_2	50 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI