



Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M6 – 20, Ø de mango de macho para roscar: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	335620 16
GTIN	4045197152794
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido **con** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	16 mm
Vástago cuadrado	12 mm
Intervalo macho para roscar	M6 – 20
Ø exterior D	50 mm

Ø del mango d	31 mm
Longitud de conexión L	35 mm
Voladizo H	34 mm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido