



Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 16 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319170 16
GTIN	4045197373809
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Anchura del mango b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Descripción técnica

h ₂	17 mm
h ₁	12 mm

Código de colores mango VDI	VDI 16
b_1	43 mm
\varnothing del mango d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Anchura del mango b_3	13 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI