



## Soldador universal, Potencia de calefacción: 30W



### Datos de pedido

Número de pedido	082100 30
GTIN	4003008047004
Clase de artículo	04C

### Descripción

#### Ejecución:

Soldador universal industrial de larga vida útil con **cabezales de soldadura duraderos Ersadur** (vida útil 30 veces superior a la de los cabezales de soldadura convencionales de cobre). **Tiempo de calentamiento 3 min** (tam. 300 aprox. 5 min). Cable de alimentación 1,5 m cable de goma (PVC con tam. 30). **Con soporte** (no el tam. 30). Soldador Ersa de eficacia probada con soporte de disco enchufable.

### Descripción técnica

Peso sin cable de alimentación	80 g
Potencia de calefacción	30 W
Anchura de la punta de soldadura	3,1 mm
Adecuado para secciones de Cu de hasta	2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos	380 °C
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

### Accesorios

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 32KD	082400 32KD
---	-------------

Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5