



## Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 20 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319160 20
GTIN	4045197373762
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

#### Aplicación:

Para el tronzado plano.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Anchura del mango b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

### Descripción técnica

b <sub>2</sub>	27 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Anchura del mango b <sub>3</sub>	13 mm

$h_5$	25 mm
$h_2$	22 mm
$\varnothing$ del mango $d_1$	20 mm
$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$b_1$	52 mm
$h_6$	30 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI