

**Garant**
**Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M3 – 12, Ø de mango de macho para roscar: 4,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	335645 4,5
GTIN	4045197554017
Clase de artículo	31M

**Descripción**
**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

**Aplicación:**

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 338142.

**Nota:**

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

**Descripción técnica**

Ø de mango de macho para roscar	4,5 mm
Vástago cuadrado	3,4 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	32 mm
Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	70 mm
Ø e	23 mm
Tipo de producto	Anillo patrón

