

Garant**Asiento doble eco-VDI axial, Ø del mango d1: 25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	319191 25
GTIN	4045197641816
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Leyenda:

Ventajas con GARANT eco:

Viruta espiral plana para evacuación excelente de la viruta, en lugar de viruta helicoidal larga y embrollada

Sin apenas indicios de desgaste tras la prueba de funcionamiento.

La medición de las profundidades de rugosidad muestra superficies lisas.

Aplicación:

Mediante dentado doble, diseñado para uso normal o por encima de la cabeza.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

Anchura del mango b_3	19 mm
b_2	33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI