

**Garant****Cono de sujeción plano, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 14mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308502 14     |
| GTIN              | 4045197486059 |
| Clase de artículo | 31C           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

**Nota:**

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

**Descripción técnica**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>  | 14 mm        |
| Longitud de voladizo medida A | 60 mm        |
| Ø exterior D                  | 44 mm        |
| Adaptador                     | PSC 63 corto |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Norma asiento                                       | ISO 26623-1            |
| Refrigeración interior                              | sí                     |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm    |
| Precisión de concentricidad                         | $\leq 3 \mu\text{m}$   |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HSC                    |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

---

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm | 318896 100 |
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm  | 318896 60  |