



Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319170 20
GTIN	4045197373816
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Anchura del mango b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descripción técnica

h_2	22 mm
b_2	27 mm

l_1	55 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
Ø del mango d_1	20 mm
h_5	25 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Anchura del mango b_3	13 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI