



Portaherramientas forma C3 axial, derecha, Ø del mango d1: 30 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319160 30
GTIN	4045197373779
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Anchura del mango b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Descripción técnica

h ₁	20 mm
Anchura del mango b ₃	17 mm
h ₆	38 mm

Ø del mango d_1	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
b_1	70 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
l_1	70 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI