

Hoja de datos



Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, Ø del mango d1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	319110 20
GTIN	4045197223968
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descripción técnica

b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
b ₂	27 mm
h ₅	25 mm
Anchura del mango b ₃	13 mm

Hoja de datos

l_1	55 mm
h_6	30 mm
\emptyset del mango d_1	20 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI