

Garant**Asiento doble Eco-VDI axial, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319191 30
GTIN	4045197579317
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Leyenda:**Ventajas con GARANT Eco:**

Viruta espiral plana para evacuación excelente de la viruta, en lugar de viruta helicoidal larga y embrollada

Sin apenas indicios de desgaste tras la prueba de funcionamiento.

La medición de las profundidades de rugosidad muestra superficies lisas.

Aplicación:

Mediante dentado doble, diseñado para uso normal o por encima de la cabeza.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

Anchura del mango b_3	37 mm
h_1	20 mm

Código de colores mango VDI	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Ø del mango d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI