



Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319170 30
GTIN	
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Anchura del mango b_3 : 23 mm

h_5 : 28 mm

Descripción técnica

b_1	70 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
Ø del mango d_1	30 mm
h_5	28 mm
Anchura del mango b_3	23 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
h_2	29 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI