

Garant**Prolongación de base con acoplamiento a fricción seguridad, M3 – 12, Ø de mango de macho para roscar: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	335645 7
GTIN	4045197554031
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Insertos de cambio rápido **sin** acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para prolongaciones Garant n.º 338140 – 338142.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (R_m 600 – 800 N/mm²). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.

Descripción técnica

Ø de mango de macho para roscar	7 mm
Vástago cuadrado	5,5 mm
Intervalo macho para roscar	M3 – 12
Ø exterior D	32 mm
Ø del mango d	19 mm
Longitud de conexión L	21,5 mm
Voladizo H	70 mm
Ø e	23 mm
Tipo de producto	Anillo patrón

