

Garant**Asiento doble Eco-VDI axial, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319191 40
GTIN	4045197624925
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Leyenda:**Ventajas con GARANT Eco:**

Viruta espiral plana para evacuación excelente de la viruta, en lugar de viruta helicoidal larga y embrollada

Sin apenas indicios de desgaste tras la prueba de funcionamiento.

La medición de las profundidades de rugosidad muestra superficies lisas.

Aplicación:

Mediante dentado doble, diseñado para uso normal o por encima de la cabeza.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descripción técnica

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Anchura del mango b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Ø del mango d_1	40 mm
Tipo de producto	Asiento múltiple VDI