



Portaherramientas forma C4 axial, izquierda, Ø del mango d1: 40 mm



Datos de pedido

Número de pedido	319170 40
GTIN	4045197373830
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

Anchura del mango b_3 : 25,5 mm

h_5 : 32,5 mm

Descripción técnica

b_1	85 mm
Anchura del mango b_3	25,5 mm

h ₆	48 mm
b ₂	42,5 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
Forma	C
Tipo de producto	Portaherramientas VDI