

## Garant

### Portabrocas de precisión MicroClamp, HSK-E 40 A = 46, Tipo: 0,2-3



#### Datos de pedido

Número de pedido	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Clase de artículo	31H

#### Descripción

##### Ejecución:

- Para giro a la derecha y a la izquierda.
- Concentricidad < 0,01 mm.
- Par máximo transferible de 7 Nm.
- Número de revoluciones admisible: 60 000 rpm.
- Par de apriete admisible 2 Nm.

##### Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

##### Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Ø de gama de sujeción D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ø exterior D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Llave de apriete de recambio: 627425 2

#### Descripción técnica

Ø de gama de sujeción D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Llave de apriete de recambio	627425 2
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Ø exterior D	19 mm
Adaptador	HSK-E 40 A = 46
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	E
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portabrocas micro

---

## Accesorios

Destornillador hexagonal con mango transversal Hexágono 2 mm	627425 2
Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 2 mm	627481 2