

Garant**Asiento Whistle-Notch, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308510 6
GTIN	4045197486196
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de apriete inclinada (2°) según DIN 1835 forma E y DIN 6535 forma HE (= Whistle-Notch).

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	75 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Adaptador	PSC 63 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm	318896 60
Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm	318896 100