

Garant

Cono de contracción térmica, fino, largo 4°30', HSK-A 63 A = 160, Ø de sujeción D1: 6mm


Datos de pedido

Número de pedido	308334 6
GTIN	4045197505170
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Inclinación exterior 4°30'.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

- **En zonas de acceso especialmente difícil.**
- **Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.**

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongaciones de contracción n.º 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Ø exterior D	30 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 160
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1

Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm	354235 6-9
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm	354236 6-9
Armario inferior	354290