

**Garant****Asiento Whistle-Notch, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308510 12     |
| GTIN              | 4045197486226 |
| Clase de artículo | 31C           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de apriete inclinada (2°) según DIN 1835 forma E y DIN 6535 forma HE (= Whistle-Notch).

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Longitud de voladizo medida A                       | 80 mm               |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                        | 12 mm               |
| Ø exterior D  | 42 mm               |
| Adaptador   | PSC 63 corto        |
| Norma asiento                                       | ISO 26623-1         |
| Refrigeración interior                              | sí                  |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Precisión de concentricidad       | ≤ 3 μm                 |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC                    |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC                    |
| Tipo de producto                  | Cono de sujeción plano |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm  | 318896 60  |
| Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm | 318896 100 |