

## Garant

**Portapinzas de sujeción ER, PSC 63 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40**



### Datos de pedido

Número de pedido	308515 40
GTIN	4045197471635
Clase de artículo	31C

### Descripción

#### Ejecución:

- **Con perforación Ballufchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 – forma A y B.

#### Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

#### Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.º 308881 – 309434. Llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885 y 309893.

Refrigeración interior: sí

Gama de sujeción: 3 - 26 mm

Longitud de voladizo medida A: 65 mm

Ø exterior D: 63 mm

Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610: 40

### Descripción técnica

Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	40
---	----

Para pinzas de sujeción ER	40
Gama de sujeción	3 - 26 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Ø exterior D	63 mm
Adaptador	PSC 63 corto
Norma asiento	ISO 26623-2
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
--	-----------