

**Garant**
**Asiento Whistle-Notch, PSC 63 corto, Ø de sujeción D1: 8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	308510 8
GTIN	4045197486202
Clase de artículo	31C

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de apriete inclinada (2°) según DIN 1835 forma E y DIN 6535 forma HE (= Whistle-Notch).

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm
Longitud de voladizo medida A	75 mm
Ø exterior D	28 mm
Adaptador	PSC 63 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 60 mm	318896 60
Prolongación PSC-63 / PSC-63 medida A 100 mm	318896 100