

SWISS TOOLS

Soporte para barras de mandrinar derecha, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 50/12-110mm



Datos de pedido

Número de pedido	320385 50/12-110
GTIN	2050001715500
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	40 mm
Pieza de repuesto	S01
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño de placa	12
Distancia entre puntas eje f	22 mm
Longitud de voladizo medida A	110 mm
Ø de mango	50 mm
Longitud útil L _N	90 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte para barras de mandrinar

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P06	320611 P06
Boquilla de refrigeración de alto rendimiento (HP) Tipo 63	320001 63
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Anillo de boquilla n.º 5 Tipo D07	320613 D07
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P06	320610 P06
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P04	320612 P04
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P02	320610 P02
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P02	320611 P02
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P05	320610 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P02	320618 P02
Palanca acodada n.º 4 Tipo P02	320612 P02
Palanca acodada n.º 4 Tipo P06	320612 P06
Palanca acodada n.º 4 Tipo P05	320612 P05
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P04	320610 P04
Perno de tubo n.º 7 Tipo P05	320618 P05
Perno de tubo n.º 7 Tipo P06	320618 P06
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P05	320611 P05
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo D07	320611 D07
Brida de sujeción n.º 6 Tipo D07	320614 D07
Perno de tubo n.º 7 Tipo P04	320618 P04