

FAHRION®
FAHRENDEN PROFISSION
**Cono de cambio rápido, Ø de perforación D1/mango de asiento (mm/MK):
46MK4**

Datos de pedido

Número de pedido	336800 46MK4
GTIN	4045197310460
Clase de artículo	33F

Descripción
Ejecución:

Si el anillo se desplaza hacia abajo, las bolas de acero se enclavan en el inserto de la herramienta.

Aplicación:

Para el cambio rápido de útiles consecutivos.

Partes opcionales:

Insertos de broca n.º 336820.

Ø exterior cono D: 86 mm

Longitud total: 222 mm

Longitud a partir del husillo de máquina: 104,3 mm

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	46 mm
Longitud total	222 mm
Longitud a partir del husillo de máquina	104,3 mm
Vástago de asiento	CM4
Ø exterior cono D	86 mm
Tipo de producto	Cono de cambio rápido

Accesorios

Inserto de broca Ø de inserción d/cono interior (mm/MK)
46MK4

336820 46MK4