



Estación de soldadura, Denominación del fabricante: ICON1



Datos de pedido

Número de pedido	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Clase de artículo	04K

Descripción

Ejecución:

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura). **Estación de soldadura multifuncional, antiestática, de alto rendimiento** con pantalla de gran tamaño, memoria para datos de calibrado, sensor de modo en espera, 3 niveles de rendimiento energético y función Shut-Down. Los ajustes de la estación se pueden descargar fácilmente con la opción i-Set Tool con un lápiz USB e instalar en otras estaciones.

Aplicación:

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

Descripción técnica

Quality Dress	ICON1
Potencia de calentamiento	150 W
Peso del soldador sin cable de alimentación	30 g
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura	150 - 450 °C
Tiempo de calentamiento a 280 °C	aprox. 9 s
Potencia de calefacción	80 W

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estación de soldadura

Accesorios

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1
Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Pasta para soldar, 20 g	082370
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante PDLF10	082401 PDLF10
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF12	082401 CDLF12
Cabezal de soldadura Denominación del fabricante CDLF32	082401 CDLF32