

**Inserto de broca, Ø de inserción d/cono interior (mm/MK): 34MK1****Datos de pedido**

Número de pedido	336820 34MK1
GTIN	4045197310491
Clase de artículo	33F

Descripción**Aplicación:**

Para herramientas con cono morse y lengüetas de expulsión, p. ej. brocas espirales, avellanadores, etc.

En herramientas con mango cilíndrico se han de emplear los casquillos de amarre cónicos n.º 345000.

Idóneo para :

Mandrino de cambio rápido n.º 336800.

Longitud total L: 80 mm

Longitud a partir del cono: 15 mm

Longitud a partir del husillo de máquina: 97,5 mm

Descripción técnica

Ø de insertable d	34 mm
Longitud total L	80 mm
Tamaño cono interior	1
Longitud a partir del husillo de máquina	97,5 mm
Longitud a partir del cono	15 mm
Tipo de producto	Cono de cambio rápido

