



Soldador universal, Potencia de calefacción: 80W



Datos de pedido

Número de pedido	082100 80
GTIN	4003008069471
Clase de artículo	04C

Descripción

Ejecución:

Soldador universal industrial de larga vida útil con **cabezales de soldadura duraderos Ersadur** (vida útil 30 veces superior a la de los cabezales de soldadura convencionales de cobre). **Tiempo de calentamiento 3 min** (tam. 300 aprox. 5 min). Cable de alimentación 1,5 m cable de goma (PVC con tam. 30). **Con soporte** (no el tam. 30).

Descripción técnica

Peso sin cable de alimentación	220 g
Potencia de calefacción	80 W
Adecuado para secciones de Cu de hasta	4 mm ²
Anchura de la punta de soldadura	4,8 mm
Temperatura cabezal de soldadura al cabo de 3 minutos	410 °C
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soldador universal

Accesorios

Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1,5 mm	082365 1,5
---	------------

Cabezal de soldadura Denominación del fabricante 82JD	082400 82JD
Bomba de desoldado PDD03,plástico antiestático	082355
Alambre de aportación sin plomo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rollo de 250 g Ø alambre de aportación 1 mm	082365 1