


FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Inserto de broca, Ø de inserción d/cono interior (mm/MK): 34MK2****Datos de pedido**

Número de pedido	336820 34MK2
GTIN	4045197310507
Clase de artículo	33F

Descripción**Aplicación:**

Para herramientas con cono morse y lengüetas de expulsión, p. ej. brocas espirales, avellanadores, etc.

En herramientas con mango cilíndrico se han de emplear los casquillos de amarre cónicos n.º 345000.

Idóneo para :

Mandrino de cambio rápido n.º 336800.

Longitud total L: 91 mm

Longitud a partir del cono: 26 mm

Longitud a partir del husillo de máquina: 108,5 mm

Descripción técnica

Tamaño cono interior	2
Longitud total L	91 mm
Ø de insertable d	34 mm
Longitud a partir del cono	26 mm
Longitud a partir del husillo de máquina	108,5 mm
Tipo de producto	Cono de cambio rápido

