

FAHRION®
FAHRION®
Inserto de broca, Ø de inserción d/cono interior (mm/MK): 46MK1

Datos de pedido

Número de pedido	336820 46MK1
GTIN	4045197310521
Clase de artículo	33F

Descripción
Aplicación:

Para herramientas con cono morse y lengüetas de expulsión, p. ej. brocas espirales, avellanadores, etc.

En herramientas con mango cilíndrico se han de emplear los casquillos de amarre cónicos n.º 345000.

Idóneo para :

Mandrino de cambio rápido n.º 336800.

Longitud total L: 102 mm

Longitud a partir del cono: 20 mm

Longitud a partir del husillo de máquina: 124,3 mm

Descripción técnica

Longitud total L	102 mm
Ø de insertable d	46 mm
Longitud a partir del cono	20 mm
Tamaño cono interior	1
Longitud a partir del husillo de máquina	124,3 mm
Tipo de producto	Cono de cambio rápido

