

Garant**Inserto de cambio rápido para conos roscadores CLM, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	338120 16
GTIN	4045197336170
Clase de artículo	31M

Descripción**Idóneo para:**

Cono roscador de cambio rápido CLM con compensación de longitud mínima n.º 338100 – 338121.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ver n.º 309399– 309447.

Descripción técnica

Ø d	20 mm
Para pinzas portapiezas ER	16 mm
Ø de gama de sujeción D ₁	2 - 10 mm
Para la gama de corte	M3 – M12
Voladizo L	24 mm
Ø exterior D	28 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	16
Par de apriete máximo	60 Nm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido

