



## Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 30, Perforación d<sub>2</sub> (H6): 40 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319200 40
GTIN	4045197191144
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 30

Ø exterior d<sub>3</sub>: 65 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 90 mm

l<sub>2</sub>: 73 mm

### Descripción técnica

l <sub>2</sub>	73 mm
Ø exterior d <sub>3</sub>	65 mm
Perforación d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30

Tipo de producto

Portaherramientas VDI