

**FAHRION®**  
FAHRION®**Inserto de broca, Ø de inserción d/cono interior (mm/MK): 46MK2****Datos de pedido**

Número de pedido	336820 46MK2
GTIN	4045197310538
Clase de artículo	33F

**Descripción****Aplicación:**

Para herramientas con cono morse y lengüetas de expulsión, p. ej. brocas espirales, avellanadores, etc.

En herramientas con mango cilíndrico se han de emplear los casquillos de amarre cónicos n.º 345000.

**Idóneo para :**

Mandrino de cambio rápido n.º 336800.

Longitud total L: 98,5 mm

Longitud a partir del cono: 16,5 mm

Longitud a partir del husillo de máquina: 120,8 mm

**Descripción técnica**

Longitud a partir del cono	16,5 mm
Longitud a partir del husillo de máquina	120,8 mm
Longitud total L	98,5 mm
Tamaño cono interior	2
Ø de insertable d	46 mm
Tipo de producto	Cono de cambio rápido

