



## Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 40, Perforación d<sub>2</sub> (H6): 16 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319250 16
GTIN	4045197191151
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 40

Ø exterior d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1 -0,2</sub>: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

### Descripción técnica

Perforación d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1 -0,2</sub>	67 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Ø exterior d <sub>3</sub>	36 mm
Forma	E
Tamaño VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40

Tipo de producto

Portaherramientas VDI